


Propojovací kabel Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



- A - vstupní kabel šedá
 C - kabel pro octavis černá
 B - kabel pro octavis černá



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	64,7
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál	FKM
Počet portů centrálního rozvaděče	2
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Propojovací kabel Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění


Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka C

Připojení



konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm





Propojovací kabel Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Elektrické připojení - zásuvka A

Kabel: 0,25 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení - zásuvka B

Kabel: 0,25 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

