




Propojovací kabel Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...90



Propojovací kabel Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-20...90
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	867
Tvarovaný materiál		TPU
Těsnicí materiál		FKM

Upozornění


Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; Materiál držáku: TPU, oranžová


Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: M12; Materiál držáku: TPU, oranžová; Těsnění: FKM

Propojovací kabel Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

diagramy a grafy

Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Okolní teplota [°C]

Y Proud [A]