


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0030C05



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty;
Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Bez silikonu ano

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4

Celkové hodnocení proudu (UL) [A] 3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Poznámka k okolní teplotě cULus: ...75

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90

Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) cULus: ...75

Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g] 1148,5

Rozměry [mm] 15,5 x 15,5 x 45

Materiály pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy ano



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0030C05

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	≥ 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 30 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utažovací moment: 0,6...1,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá