

Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	33,6
Tvarovaný materiál	PA 6.6
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál	FKM

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFPG

Elektrické připojeníšroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!

**Připojení**

BN = hnědá
WH = bílá
BU = modrá
BK = černá
Barevnost podle DIN EN 60947-5-2