

## Kabelové provedení

VDOGH030MSS0001H03STGF030MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



| Oblast nasazení                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti                      | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Bez silikonu                              | ano                                                                              |
| Elektrická data                           |                                                                                  |
| Provozní napětí [V]                       | < 50 AC / < 60 DC                                                                |
| Třída krytí                               | III                                                                              |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]    | 3                                                                                |
| Okolní podmínky                           |                                                                                  |
| Okolní teplota [°C]                       | -25...90                                                                         |
| Poznámka k okolní teplotě                 | cULus: ...75                                                                     |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90                                                                         |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) | cULus: ...75                                                                     |
| Krytí                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                      |
| Mechanická data                           |                                                                                  |
| Hmotnost [g]                              | 58,5                                                                             |
| Materiály                                 | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM                                              |
| Materiál převlečné matice                 | Mosaz, Niklovaný                                                                 |
| Vhodnost pro vlečné řetězy                | ano                                                                              |



## Kabelové provedení

VDOGH030MSS0001H03STGF030MSS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 5 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Upozornění

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Upozornění   | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" |
| Obsah balení | 1 ks                                           |

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Připojení



## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

