



Kabelové provedení

VDOAH040VAP00,5P04STAH040VAP



| Oblast nasazení                                             |                                                                                  |                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Speciální vlastnosti                                        | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |                                |
| Aplikace                                                    | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu                           |                                |
| Bez silikonu                                                | ano                                                                              |                                |
| Elektrická data                                             |                                                                                  |                                |
| Provozní napětí                                             | [V]                                                                              | < 250 AC / < 300 DC            |
| Třída krytí                                                 |                                                                                  | II                             |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem                          | [A]                                                                              | 4                              |
| Okolní podmínky                                             |                                                                                  |                                |
| Okolní teplota                                              | [°C]                                                                             | -25...100                      |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí                        | [°C]                                                                             | 0...100                        |
| Skladovací teplota                                          | [°C]                                                                             | -25...55                       |
| Vlhkost při skladování                                      | [%]                                                                              | 10...100                       |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |                                                                                  | 1K22/ DIN 60721-3-1            |
| Krytí                                                       |                                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K    |
| Mechanická data                                             |                                                                                  |                                |
| Hmotnost                                                    | [g]                                                                              | 64,9                           |
| Rozměry                                                     | [mm]                                                                             | 35,5 x 15,5 x 38               |
| Materiály                                                   |                                                                                  | PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM |
| Tvarovaný materiál                                          |                                                                                  | PP                             |
| Materiál převlečné matice                                   |                                                                                  | nerezová ocel (1.4404 / 316L)  |



Kabelové provedení

VDOAH040VAP00,5P04STAH040VAP

|                            |                                    |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                   |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

