


# EVF566



## Svorkovatelný konektor

SDOAH040VASFKPG



### Oblast nasazení

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty                 |
| Aplikace             | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
| Bez silikonu         | ano                                                    |

### Elektrická data

|                                    |     |                     |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Třída krytí                        |     | II                  |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 4; (...40 °C)       |

### Okolní podmínky

|                                                             |      |                             |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Okolní teplota                                              | [°C] | -25...100                   |
| Skladovací teplota                                          | [°C] | -25...55                    |
| Vlhkost při skladování                                      | [%]  | 10...100                    |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Krytí                                                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mechanická data

|                           |     |                               |
|---------------------------|-----|-------------------------------|
| Hmotnost                  | [g] | 41,8                          |
| Tvarovaný materiál        |     | PA 6.6                        |
| Materiál převlečné matice |     | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
| Těsnicí materiál          |     | EPDM                          |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Svorkovatelný konektor


SDOAH040VASFKPG

### Elektrické připojení


šroubové svorky: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



### Připojení



|    |                                  |
|----|----------------------------------|
|    | Barvy vodičů                     |
| BK | černá                            |
| BN | hnědá                            |
| BU | modrá                            |
| WH | bílá                             |
|    | Barevnost podle DIN EN 60947-5-2 |