




Svorkovatelný konektor

SDOGH050VASFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	42
Materiály		PA 6.6 šedá; Těsnění: EPDM
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál		EPDM



Svorkovatelný konektor

SDOGH050VASFKPG

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


šroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Připojení



BK	Barvy vodičů
BN	černá
BU	hnědá
GY	modrá
WH	šedá
	bílá
	Barevnost podle DIN EN 60947-5-2