




Kabelové provedení

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS



| Oblast nasazení                           |                                                                                  |                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Speciální vlastnosti                      | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |                               |
| Aplikace                                  | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu                           |                               |
| Bez silikonu                              | ano                                                                              |                               |
| Elektrická data                           |                                                                                  |                               |
| Provozní napětí                           | [V]                                                                              | 10...36 DC                    |
| Třída krytí                               |                                                                                  | II                            |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem        | [A]                                                                              | 4                             |
| Výstupy                                   |                                                                                  |                               |
| Elektrické provedení                      |                                                                                  | PNP                           |
| Okolní podmínky                           |                                                                                  |                               |
| Okolní teplota                            | [°C]                                                                             | -25...100                     |
| Poznámka k okolní teplotě                 |                                                                                  | cULus: ...65 °C               |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí      | [°C]                                                                             | 0...100                       |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |                                                                                  | cULus: ...65 °C               |
| Krytí                                     |                                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K   |
| Mechanická data                           |                                                                                  |                               |
| Hmotnost                                  | [g]                                                                              | 58,5                          |
| Rozměry                                   | [mm]                                                                             | 15,5 x 15,5 x 49              |
| Tvarovaný materiál                        |                                                                                  | PP                            |
| Materiál převlečné matice                 |                                                                                  | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |



## Kabelové provedení

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Těsnicí materiál           | EPDM                               |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 2 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrické připojení

Kabel: 1 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Připojení





## Kabelové provedení

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP, Černá, transparentní; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

