


# EVF333



## Propojovací kabel Y

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS



| Oblast nasazení                                             |                                                                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Speciální vlastnosti                                        | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |                               |
| Aplikace                                                    | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu                           |                               |
| Bez silikonu                                                | ano                                                                              |                               |
| Elektrická data                                             |                                                                                  |                               |
| Provozní napětí                                             | [V]                                                                              | < 60 AC/DC                    |
| Třída krytí                                                 |                                                                                  | II                            |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem                          | [A]                                                                              | 4                             |
| Okolní podmínky                                             |                                                                                  |                               |
| Okolní teplota                                              | [°C]                                                                             | -25...100                     |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí                        | [°C]                                                                             | 5...100                       |
| Skladovací teplota                                          | [°C]                                                                             | -25...55                      |
| Vlhkost při skladování                                      | [%]                                                                              | 10...100                      |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |                                                                                  | 1K22/ DIN 60721-3-1           |
| Krytí                                                       |                                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K   |
| Schválení / zkoušky                                         |                                                                                  |                               |
| Certifikát UL                                               | Ta                                                                               | 65 °C                         |
| Mechanická data                                             |                                                                                  |                               |
| Hmotnost                                                    | [g]                                                                              | 159,2                         |
| Tvarovaný materiál                                          |                                                                                  | PP                            |
| Materiál převlečné matice                                   |                                                                                  | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

# EVF333



## Propojovací kabel Y

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS

|                                   |                                    |                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Těsnící materiál                  | EPDM                               |                                                                            |
| Počet portů centrálního rozvaděče | 2                                  |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy        | ano                                |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy        | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                                   | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                                   | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                   |
|                                   | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

### Upozornění


|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení


Kabel: 2 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



### Připojení





## Propojovací kabel Y

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

