


EVF336



Propojovací kabel Y

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...100
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Ta	65 °C
---------------	----	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	151
Tvarovaný materiál	PP
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál	EPDM



Propojovací kabel Y

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

Počet portů centrálního rozvaděče	2	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);

Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm






Propojovací kabel Y

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP, Černá, transparentní; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

