


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH032ZDB0002E03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...70
Krytí	IP 65; IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	83,2
Rozměry [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály	pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH032ZDB0002E03

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá