


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGF030VAS0002E03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...50 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...50 °C
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	81,9
Rozměry [mm]	10 x 10 x 36



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGF030VAS0002E03

Materiály	pouzdro: PVC oranžová	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Připojení

1	BN
3	BU
4	BK

Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá