


# EVW060



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0002T04



| Oblast nasazení                           |                                                                                  |                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti                      | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |                                                 |
| Aplikace                                  | pro aplikace ve svařovacích zařízeních                                           |                                                 |
| Bez silikonu                              | ano                                                                              |                                                 |
| Elektrická data                           |                                                                                  |                                                 |
| Provozní napětí                           | [V]                                                                              | 10...36 DC                                      |
| Třída krytí                               |                                                                                  | II                                              |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem        | [A]                                                                              | 4                                               |
| Celkové hodnocení proudu (UL)             | [A]                                                                              | 3                                               |
| Výstupy                                   |                                                                                  |                                                 |
| Elektrické provedení                      |                                                                                  | PNP                                             |
| Okolní podmínky                           |                                                                                  |                                                 |
| Okolní teplota                            | [°C]                                                                             | -25...90                                        |
| Poznámka k okolní teplotě                 |                                                                                  | cULus: ...75 °C                                 |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí      | [°C]                                                                             | -25...90                                        |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |                                                                                  | cULus: ...75 °C                                 |
| Krytí                                     |                                                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                     |
| Mechanická data                           |                                                                                  |                                                 |
| Hmotnost                                  | [g]                                                                              | 91,7                                            |
| Rozměry                                   | [mm]                                                                             | 26,5 x 15,5 x 36,5                              |
| Materiály                                 |                                                                                  | pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM |



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0002T04

|                            |                                    |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Materiál převlečné matice  | Mosaz, anti-adhesivní povrch       |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                            |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                            | Cykly ohybu                        | > 2 Mio.                                                                   |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

### Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Spínací stav | 1 x LED, bílá   |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

### Upozornění


|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
| BK = | Barvy vodičů : |
| BN = | černá          |
| BU = | hnědá          |
| WH = | modrá          |
|      | bílá           |