


Propojovací kabel pro připojení bezpečnostních světelných závěsů

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Provedení	Pro připojení bezpečnostních světelných závěsů / bezpečnostních světelných mříží s OSSD, pro převodník
Aplikace	Konfigurováno pro "kratší dosahy"
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 36 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	44,8
Materiály	TPU oranžová; PA
Tvarovaný materiál	TPU / PA
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Propojovací kabel pro připojení bezpečnostních světelných závěsů

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Elektrické připojení


Kabel: 0,1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PA, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PA, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

