




Propojovací kabel Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	24 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	54,1
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka C

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5...0,8 Nm




Propojovací kabel Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrické připojení - Kabel


Kabel: 0,45 m, PVC, Bez halogenů, černá, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka A

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5...0,8 Nm



Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5...0,8 Nm

