


Induktivní senzor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IM5137

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	15
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 40 x 66

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
----------------------	--------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Třída krytí	II



Induktivní senzor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Ochrana proti přepólování	ano	
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP/NPN	
Výstupní funkce	rozpínač	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	4,6	
Minimální zátěžový proud [mA]	2	
Max. zbytkový proud [mA]	0,8	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100	
Spínací frekvence DC [Hz]	150	
Ochrana proti zkratu	ano	
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost [mm]	15	
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm]	15 ± 10 %	
Pracovní vzdálenost [mm]	0...12,1	
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2	
Hystereze [% z Sr]	1...15	
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...70	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Způsob vestavby	vazební vestavba	
Rozměry [mm]	40 x 40 x 66	
Materiály	pouzdro: PBT; aktivní plocha: PEI; svorka: PPS	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Montážní držák: 1	
	Imbusový klíč: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Induktivní senzor

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,8 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

