




Induktivní senzor

IN-2004-BBOA/10m

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 závitové pouzdro M3 Hloubka 5,8 mm
Utahovací moment maximální 1,2 Nm třída upevnění šroubů 8.8
když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 12 x 26

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...250 AC/DC
Třída krytí	II
Odolnost proti přepólování	ano

Výstupy

Výstupní funkce	rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]	6,7
Minimální zátěžový proud [mA]	5
Max. zbytkový proud [mA]	2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]	2200; (50 ms / 1 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz]	25
Spínací frekvence DC [Hz]	50
Odolné proti zkratu	ne



Induktivní senzor

IN-2004-BBOA/10m

Ochrana proti přetížení		ne	
Měřicí oblast			
Spínací vzdálenost	[mm]	4	
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...3,25	
Přesnost / odchylky			
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,9 / Mosaz: 0,6 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4	
Hystereze	[% z Sr]	1...20	
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV line to line, Ri: 2 Ohm	
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V	
	EN 55011 emise	třída B	
MTTF	[let]	609	
Mechanická data			
Pouzdro		Kvádrové	
Způsob vestavby		nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	40 x 12 x 26	
Materiály		PBT	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá	
Elektrické připojení			
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující	
Upozornění			
Upozornění		Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení		1 ks	



Induktivní senzor

IN-2004-BBOA/10m

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující

Barvy vodičů :

BN =

hnědá

BU =

modrá