




Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004DBPKG/US-100-DPV



| Vlastnosti výrobku                                        |  |                    |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Elektrické provedení                                      |  | PNP                |
| Výstupní funkce                                           |  | 2 x spínač         |
| Spínací vzdálenost [mm]                                   |  | 4                  |
| Pouzdro                                                   |  | Kvádrové           |
| Rozměry [mm]                                              |  | 40 x 26 x 47       |
| Oblast nasazení                                           |  |                    |
| Speciální vlastnosti                                      |  | Pozlacené kontakty |
| Elektrická data                                           |  |                    |
| Provozní napětí [V]                                       |  | 10...36 DC         |
| Proudový odběr [mA]                                       |  | 15; (24 V)         |
| Třída krytí                                               |  | II                 |
| Ochrana proti přepólování                                 |  | ano                |
| Výstupy                                                   |  |                    |
| Elektrické provedení                                      |  | PNP                |
| Výstupní funkce                                           |  | 2 x spínač         |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               |  | 2,5                |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] |  | 250                |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 |  | 1300               |
| Ochrana proti zkratu                                      |  | ano                |
| Typ ochrany proti zkratu                                  |  | Taktovaný          |
| Ochrana proti přetížení                                   |  | ano                |
| Měřicí oblast                                             |  |                    |
| Spínací vzdálenost [mm]                                   |  | 4                  |
| Skutečná spínací vzdálenost Sr                            |  | 4 ± 10 %           |
| Pracovní vzdálenost [mm]                                  |  | 0...3,25           |



# IN5327



## Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004DBPKG/US-100-DPV

### Připojení

