




Kapacitní senzor

KIA2010-ASI /US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		AS-i
Spínací vzdálenost	[mm]	4...10
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Optická výpomoc pro nastavení
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...32 DC
Proudový odběr	[mA]	50
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Spínací frekvence DC	[Hz]	40
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4...10
Spínací vzdálenost nastavitelná		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80



Kapacitní senzor

KIA2010-ASI /US-100

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i I/O konfigurace	[hex]	1
AS-i ID code	[hex]	F
AS-i certifikát		00501

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		Mosaz Niklovaný; PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	pomoc s nastavením	1 x LED, červená
Optická výpomoc pro nastavení		ano

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
	šroubovák: 1

Upozornění

Upozornění	Zaručený rozsah: cca. 10...80 % z Sn
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Kapacitní senzor

KIA2010-ASI /US-100

Připojení

