




Kapacitní senzor

KI-3200NFPKGP2T/US



- 1 LED - prstenec
- 2 Programovací tlačítka



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost	[mm]	20
Komunikační rozhraní		IO-Link
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Měřicí princip		kapacitní
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	10
Odolné proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	20
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[% z Sr]	1...15



Kapacitní senzor

KI-3200NFPKGP2T/US

Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -20...20

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profily	Smart Sensor	
Mód SIO	ano	
Min. doba procesního cyklu [ms]	101	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	388

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě	teplota aktivní plochy: -25...110 °C
Krytí	IP 65; IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V
	EN 55011	třída B
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 úderů / 11 ms pulsivka (x, y, z)
MTTF [let]	663	

Mechanická data

Hmotnost [g]	88
Pouzdro	Typ závitů
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Označení závitů	M30 x 1,5
Materiály	pouzdro: PBT; Tlačítka: TPE-U; LED okénko: PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Teach funkce	ano	
Elektronický zámek	ano	

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Kapacitní senzor


KI-3200NFPKGP2T/US

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



4: OUT / IO-Link