


Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 100 / L = 11

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III



Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]		500
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC		200
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Reakční doby		
Doba odezvy [ms]		35
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-40...85
Krytí		IP 67; IP 69K; (z čela)
Schválení / zkoušky		
MTTF [let]		394
Mechanická data		
Hmotnost [g]		158,5
Rozměry [mm]		Ø 100 / L = 11
Materiály		Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV průhledný; pouzdro: PC/ABS černá; Krycí kroužek: PC/ABS zelená
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, červená
	Provoz	8 x LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Vnější kroužek v různých barvách
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

KT5005



Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

Připojení



1	hnědá
3	modrá
4	černá