


Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 100 / L = 11

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III



Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]		500

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC		200
Odolné proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]		35
------------------	--	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]		-40...85
Krytí		IP 67; IP 69K; (z čela)

Schválení / zkoušky

MTTF [let]		394
------------	--	-----

Mechanická data

Hmotnost [g]		129,5
Rozměry [mm]		Ø 100 / L = 11
Materiály		Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV průhledný; pouzdro: PC/ABS černá; Krycí kroužek: PC/ABS zelená

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, červená
	Provoz	8 x LED, zelená

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)		Vnější kroužek v různých barvách
---------------------------	--	----------------------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,3 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Kapacitní dotykové senzory

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Připojení

