


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: KT5110

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 29 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----


KT5105



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	41,8
Rozměry	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiály		PA 6.6-GF30 černá; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 1	
	Těsnění: 1	
Příslušenství (volitelné)	Symbol na aktivní/snímací ploše	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Připojení		



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá