


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: KT6101

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP; (výstupní funkce pro spuštění přes pin 2)
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 29 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	bistabilní
------------------	------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP; (výstupní funkce pro spuštění přes pin 2)
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	54
Rozměry	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiály		PA 6.6; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 1
		Těsnění: 1
Příslušenství (volitelné)		Symbol na aktivní/snímací ploše
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 0,3 m, PUR		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		



Připojení

