


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMBF-KRGBPKG/2M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 29 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	bistabilní
------------------	------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)

KT5150



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMBF-KRGBPKG/2M

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

IEC 61000-4

Mechanická data

Hmotnost

[g]

99

Rozměry

[mm]

Ø 29 / L = 31

Materiály

PA 6.6-GF30 černá; Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, zelená

Funkce

1 x LED, červená lze spustit

Příslušenství

Dodané položky

upevňovací matice: 1

Těsnění: 1

Příslušenství (volitelné)

Symbol na aktivní/snímací ploše

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá