

Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: KT5310

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 32 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	staticky
------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
---------------------	----------



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)
-------	--------------------------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	64,2
Rozměry [mm]	Ø 32 / L = 31
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 1
	Těsnění: 1
Příslušenství (volitelné)	Symbol na aktivní/snímací ploše


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá