


Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 32 / L = 31

Oblast nasazení

Pracovní princip	dynamicky
------------------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Délka výstupního signálu [ms]	300

Reakční doby

Doba odezvy [ms]	35
------------------	----

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)



Kapacitní podsvícené tlačítko

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 61000-4	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	76,5
Rozměry	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, zelená lze spustit
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 1	
	Těsnění: 1	
Příslušenství (volitelné)	Symbol na aktivní/snímací ploše	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Připojení		



konektorové provedení: 1 x M12