


## Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5106 + E11796

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



## Vlastnosti výrobku

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Elektrické provedení | PNP          |
| Výstupní funkce      | spínač       |
| Rozměry [mm]         | 14 x 12 x 19 |

## Elektrická data

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                 | 10...30 DC |
| Proudový odběr [mA]                 | < 10       |
| Ochrana proti přepólování           | ano        |
| Max. přípravná zpoždovací doba [ms] | 2          |

## Výstupy

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Elektrické provedení                                      | PNP    |
| Výstupní funkce                                           | spínač |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2      |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150    |



## Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

|                                       |                                |                             |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Spínací frekvence DC                  | [Hz]                           | 5000                        |
| Ochrana proti zkratu                  |                                | ano                         |
| Typ ochrany proti zkratu              |                                | Taktovaný                   |
| Ochrana proti přetížení               |                                | ano                         |
| Měřicí oblast                         |                                |                             |
| Citlivost reakce                      | [mT]                           | 2                           |
| Přejezdová rychlost                   | [m/s]                          | < 5                         |
| Přesnost / odchylky                   |                                |                             |
| Hystereze                             | [% z Sr]                       | 1                           |
| Opakovatelnost                        | [% z Sr]                       | 0,1                         |
| Okolní podmínky                       |                                |                             |
| Okolní teplota                        | [°C]                           | -25...75                    |
| Krytí                                 |                                | IP 67                       |
| Schválení / zkoušky                   |                                |                             |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 60947-5-2                   |                             |
|                                       | EN 55011                       | třída B                     |
| Odolnost proti vibracím               | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                             |
| Mechanická data                       |                                |                             |
| Aktivní plocha                        |                                | přední                      |
| Provedení válce                       |                                | válce s trapezoidní drážkou |
| Rozměry                               | [mm]                           | 14 x 12 x 19                |
| Materiály                             |                                | Hliník; Plast               |
| Zobrazení / ovládací prvky            |                                |                             |
| Zobrazení                             | Spínací stav                   | 1 x LED, žlutá              |
| Upozornění                            |                                |                             |
| Obsah balení                          |                                | 1 ks                        |
| Elektrické připojení - zástrčka       |                                |                             |

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



# MK5022



## Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

### Připojení

