




Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0100/120VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: N0030A
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Aplikace		monitorování zkratu; Hlídání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 120 AC
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC / 500 VA
Spínací frekvence AC	[Hz]	10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 30
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	FM J.I. 4V3A1.AX (3610)	
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Určení	pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti	
Napětí	[V]	< 13,4
Proud	[mA]	< 18,5
Výkon	[mW]	< 62



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV0100/120VAC

[Ex ia] IIC označení	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB označení	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktance	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktance	90mH
[Ex ia] IIC kapacitance	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapacitance	660nF

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
	Provoz	LED, zelená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1: Hlídaní vodičů#
 2: Výstupní funkce
 3: Relais