


Analogové kamery pro mobilní stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115



Vlastnosti výrobku

Rozlišení obrazu	[px]	640 x 480
Úhel otevření	[°]	118 x 89

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
----------------------	------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	12...32 DC
Proudový odběr	[mA]	< 280; (s ohřevem objektivu)
Ochrana proti přepětí		ano
Image senzor		1/4" 4:3 VGA CMOS image sensor Color



Analogové kamery pro mobilní stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115

Špičkový proud při zapnutí	[mA]	1000
Trvání špičkového proudu při zapnutí	[ms]	2
Výstupy		
Video výstup		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Měřicí oblast		
Velikost obrazu	[mm]	Pracovní vzdálenost
		Obrazové pole
		1000
		3330 x 1970
		2000
		6660 x 3930
Rozlišení obrazu	[px]	640 x 480
		Úhel otevření
		118 x 89
Citlivost na světlo	[LUX]	< 0,05
Dynamický rozsah	[dB]	> 80
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-4	průmyslové okolí
	DIN EN 61000-6-2	průmyslové okolí
	UN-ECE R10	
Odolnost vůči rázům		50 g
Odolnost proti vibracím	Frekvenční rozsah 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Test v solné komoře / solné mlze	IEC 60068-5-52	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	313
Rozměry	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Materiály		pouzdro: PC/ABS; přední čočky: Polyamid zesílený skelnými vlákny
Příslušenství		
Dodané položky		Montážní sada; E2M210
		šrouby: 2 x M6 x 20
		Podložky
		matice: 2 x M6, samozajišťovací
		protiskluzová podložka
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Analogové kamery pro mobilní stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, Stíněný; stínění vložené na zásuvce

konektorové provedení: 1 x M16; kódování: A; Stíněný připojovací kabel: true



1	vodič koaxiálního kabelu video signál
2	stínění koaxiálního kabelu video GND
3	U+
4	0 V