


Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
-------------	----------------

Oblast nasazení

Světelné pole	[mm]	10 x 150
Provedení		LED
Druh provozu		vysoká intenzita světla (pulzní, nepřetržitý provoz možný pouze s chlazením); normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz)

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	druh provozu "trvalý provoz": 460; provozní mód "vysoká intenzita světla": 700
Druh světla		červené světlo



Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Vlnová délka	[nm]	617
--------------	------	-----

Vstupy

Spuštění	24 V PNP
----------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...55
Skladovací teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 65
Ochrana proti přehřátí		ano; (deaktivace při 65...75 °C)

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	vyloučená skupina; (DIN EN 62471:2008)
---------------------------	--

Mechanická data

Hmotnost	[g]	216,5
Rozměry	[mm]	200 x 13 x 18
Materiály		Hliník Černě eloxováno
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Stav osvětlení	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Překročení teploty	1 x LED, červená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, černá; 4 x 0,34 mm²

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




O2D924



Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Připojení



- | | |
|---|--|
| 4 | Spuštění |
| 2 | provozní mód "vysoká intenzita světla" |