


BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



CE UK
CA

Druh světla	Bílé světlo
-------------	-------------

Druh světla	Bílé světlo
-------------	-------------

Světelné pole	[mm]	10 x 150
---------------	------	----------

Světelné pole	[mm]	10 x 150
---------------	------	----------

Provedení	LED
-----------	-----

Druh provozu	vysoká intenzita světla (pulzní, nepřetržitý provoz možný pouze s chlazením); normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz)
--------------	---

Provozní napětí	[V]	24 DC
-----------------	-----	-------

Provozní napětí	[V]	24 DC
-----------------	-----	-------

Proudový odběr	[mA]	druh provozu "trvalý provoz": 265; provozní mód "vysoká intenzita světla": 475
----------------	------	--

Druh světla	Bílé světlo
-------------	-------------



Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Teplota barvy	[K]	5600
---------------	-----	------

Vstupy

Spuštění	24 V PNP
----------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...55
Skladovací teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 65
Ochrana proti přehřátí		ano; (deaktivace při 65...75 °C)

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	vyloučená skupina; (DIN EN 62471:2008)
---------------------------	--

Mechanická data

Hmotnost	[g]	220,5
Rozměry	[mm]	200 x 13 x 18
Materiály		Hliník Černě eloxováno
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Stav osvětlení	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Překročení teploty	1 x LED, červená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, černá; 4 x 0,34 mm²

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




O2D926



Externí osvětlení

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Připojení



- | | |
|---|--|
| 4 | Spuštění |
| 2 | provozní mód "vysoká intenzita světla" |