




Externí osvětlení

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
-------------	----------------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Světelné pole [mm]	50 x 50
Provedení	podsvícení
Druh provozu	Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]	-10...10
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 205
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	617

Vstupy

Spuštění	5...24 V
----------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...50
Krytí	IP 54



Externí osvětlení

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Ochrana proti přehřátí	ano; (> 50 °C)
------------------------	----------------

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	vyloučená skupina; (EN 62471)
MTTF [let]	308

Mechanická data

Hmotnost [g]	264,4
Rozměry [mm]	105 x 81 x 9,8
Materiály	Hliník
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Stav osvětlení	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	nadměrná teplota / přetížení	1 x LED, červená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------


Elektrické připojení

Kabel: 0,30 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



1	L +
3	L -
4	Spuštění
Barvy vodičů :	
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá