


Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/VRG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0106

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 přepínač a potenciometr pod krytem
přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	2
Třída krytí		II
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Zatížitelnost kontaktů	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/VRG

Spínací frekvence AC	[Hz]	10
Spínací frekvence DC	[Hz]	10
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 8
Nastavitelný rozsah		ano
Polarizační filtr k dispozici		ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník
	Šroubovák

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²

Připojení

