


Jednocestná světelná závora - vysílač

OAS-000A/LS500L/25M



1 přepínač a potenciometr pod krytem

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC [Hz]

47...63

Provozní napětí [V]

20...250 AC/DC

Max. příkon [VA]

3,5

Třída krytí

II

Výstupy

Ochrana proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač

vysílač

Snímací vzdálenost [m]

25

Nastavitelný rozsah

ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...60

Krytí

IP 65



Jednocestná světelná závora - vysílač

OAS-000A/LS500L/25M

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	335,658
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, červená

Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník
		Šroubovák

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A



Připojení

