


Reflexní světelná závora

OFR-FPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OF5014

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 30
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Dosah na odrazku	[m]	0,05...2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
---------	--	------------



Reflexní světelná závora

OFR-FPKG

Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------



Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



BN =
 BU =
 BK =

Barvy vodičů :
 hnědá
 modrá
 černá