




Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US/90°



Vlastnosti výrobku		
Druh světla	červené světlo	
Pouzdro	Typ závitu	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 19
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 9
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	3000
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 68
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	třída B
	EN 55011	
MTTF	[let]	1714
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	58



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US/90°

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Označení závitu	M18 x 1
Materiály	Nerezová ocel; ABS
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Příslušenství

Dodané položky	matice: 2
	pojišťovací podložky: 2

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

