


Jednocestná světelná závora - vysílač

OHS-00KG/0,20M/AS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O8S202

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Typ životnosti	[h]	75000
Referenční teplota pro životnost	[°C]	25

Výstupy

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 1,2
Max. průměr světelné skvrny [mm]	10
Rozměry světelné skvrny	Snímací vzdálenost

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...50
Krytí	IP 67	



Jednocestná světelná závora - vysílač

OHS-00KG/0,20M/AS

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Mechanická data

Hmotnost	[g]	15,4
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiály		ABS
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,2 m, PVC

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení

