


Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Prodej ukončen

Náhradní artikly: OJ5109

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Funkční princip	Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 12
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660



Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200	
Spínací frekvence DC [Hz]	1200	
Ochrana proti zkratu	ano	
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač	Přijímač	
Snímací vzdálenost [m]	< 10	
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...60	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF [let]	968	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	54,8	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	35 x 24 x 11	
Materiály	pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky	sklo	
Přízpůsobení čočky	Čelní optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Elektronický zámek	ano	
Příslušenství		
Dodané položky	Základní upevnění: 1, E20964	
	Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16	
	pružinové podložky: 2	
	matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrické připojení

Kabel: 0,15 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hytrel 8068; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



2

Teach



Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

