


Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OJ5041

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Laserová ochranná třída	1
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 12
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	650
Typ životnosti [h]	50000



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS

Výstupy		
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač	vysílač	
Snímací vzdálenost [m]	< 0,5	
Nastavitelný rozsah	ne	
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm]	0,8	
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2	
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-10...60	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Laserová ochranná třída	1	
Poznámka k ochraně před laserem	Pozor:	Laserové světlo
	laserová třída:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
Mechanická data		
Hmotnost [g]	0,055	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	35 x 11 x 24	
Materiály	pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky	sklo	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	Základní upevnění: 1, E20964	
	Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16	
	pružinové podložky: 2	
	matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení

