




Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/SO/AS



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 19
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 10
Max. průměr světelné skvrny [mm]	1000



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-OOKG/SO/AS

Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-25...60
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF		[let]	1764
Mechanická data			
Hmotnost		[g]	26,75
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry		[mm]	35 x 11 x 24
Materiály		pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky		sklo	
Přízpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství			
Dodané položky		Upevňovací šrouby: 2	
		pružinové podložky: 2	
		matice: 2	
Upozornění			
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/SO/AS

Připojení

