



Jednocestná světelná závora - přijímač

ORE-V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OR0002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky


MTTF [let]	49633
------------	-------



Jednocestná světelná závora - přijímač

ORE-V/6M

Mechanická data	
Hmotnost [g]	0,095
Pouzdro	Kvádrové
Materiály	PPO upravené
Přizpůsobení čočky	stranová optika
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20212
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Připojení	



WH = Barvy vodičů :
screen = bílá
Stínění