




Jednocestná světelná závora - vysílač

OSS-00KG



Vlastnosti výrobku		
Druh světla	Infračervené světlo	
Pouzdro	Kvádrové	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	20; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 20
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1801



Jednocestná světelná závora - vysílač

OSS-00KG

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	264
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	80 x 28 x 95
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20210	
	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5		
Připojení		

