


Jednocestná světelná závora - vysílač

OTS-00KG/24V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OT5008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Potenciometr
po jedné vysílací diodě na horní i dolní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...36 DC
Proudový odběr	[mA]	20; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast


Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 10
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

OTS-00KG/24V/6M

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	75 x 19 x 30
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá