


Vyhodnocovací jednotka pro optické senzory

OV-110/10-55VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	40; (24 V)

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Spínací frekvence DC [Hz]	100

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Mechanická data

Hmotnost	[g]	135,5
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	pomoc s nastavením	1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------




Vyhodnocovací jednotka pro optické senzory

OV-110/10-55VDC

Elektrické připojení

přípojové svorky: 12 x ...2,5 mm²

Připojení



- 1 uzavírací signál
- 2 vysílač
- 3 Přijímač
- 4 Výstupní funkce
- OUT tranzistorové výstupy