


Jednocestná světelná závora - vysílač

OWS-OKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OJ5008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	15; ((36 V))
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 4
Max. průměr světelné skvrny [mm]	320
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B



Jednocestná světelná závora - vysílač

OWS-00KG

Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	36 x 60 x 10
Materiály	ABS zesílený skelnými vlákny	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá