


Jednocestná světelná závora - vysílač

OWS-OKG/0,1M/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OJ5065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	15; ((36 V))
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 4
Max. průměr světelné skvrny [mm]	320
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67



Jednocestná světelná závora - vysílač

OWS-00KG/0,1M/US

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Hmotnost	[g]	0,026
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	36 x 60 x 10
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,1 m, PVC

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

