




## Infračervený teplotní senzor

OWL-7506-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Vlastnosti výrobku

|         |         |
|---------|---------|
| Pouzdro | Válcové |
|---------|---------|

## Elektrická data

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]       | 10...55 DC |
| Proudový odběr [mA]       | < 20       |
| Třída krytí               | II         |
| Ochrana proti přepólování | ano        |

## Výstupy

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrické provedení                                      | NPN       |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5       |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400       |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 300       |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano       |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano       |

## Měřicí oblast

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Detekce rozsahu hystereze [%] | 1...15 |
|-------------------------------|--------|

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -20...60 |
| Krytí               | IP 65    |

## Schválení / zkoušky

|                                       |              |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 60947-5-2 | třída B |
|                                       | EN 55011     |         |

## Mechanická data

|         |         |
|---------|---------|
| Pouzdro | Válcové |
|---------|---------|

# OW5010



## Infračervený teplotní senzor

OWL-7506-ANKG

|                        |                                       |                |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Rozměry                | [mm]                                  | Ø 58 / L = 200 |
| Materiály              | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem |                |
| Materiál optické čočky | sklo                                  |                |

### Zobrazení / ovládací prvky


|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá |
|-----------|--------------|----------------|

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"



### Připojení

