

Bezpečnostní světelný závěs

OYA0760-40-4-20-P-1

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



- T vysílač
R Přijímač
1 LED tříbarevná červená / zelená / oranžová
2 LED dvě barvy žlutá / modrá
3 LED dvě barvy červená/zelená



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Elektrické provedení	PNP
Krytí	IP 65; IP 67

Oblast nasazení

Bezpečnostní funkce	Zamezení přístupu - ochrana ruky
---------------------	----------------------------------



Bezpečnostní světelný závěs

OYA0760-40-4-20-P-1

Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	20
Provozní napětí	[V]	24 DC
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 2
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	950
Přijímač		
Proudový odběr	[mA]	83
Vysílač		
Proudový odběr	[mA]	42
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Počet OSSD výstupů		2
Max. proudová zatížitelnost na OSSD výstup	[mA]	400; (24 V)
Ochrana proti zkratu		ano
Měřicí oblast		
Výška ochranného pásma	[mm]	760
Rozlišení (možnosti detekce d)	[mm]	40
Šířka ochranné oblasti (nízká intenzita světla)	[m]	0...10
Šířka ochranné oblasti (vysoká intenzita světla)	[m]	3...20
Reakční doby		
Doba odezvy	[ms]	5
Okolní podmínky		
Oblast nasazení		Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům
Okolní teplota	[°C]	-10...55
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 61496-1	
Odolnost vůči rázům	IEC 61496-1	
Odolnost proti vibracím	IEC 61496-1	
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
ESPE typ (IEC 61496-1)		4
Splňuje požadavky		ISO 13849-1: 2015 kategorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Životnost TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,2E-08



Bezpečnostní světelný závěs

OYA0760-40-4-20-P-1

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2980
Rozměry	[mm]	813 x 28 x 30
Materiály		pouzdro: Hliník; čelní optika: PC
Délka L	[mm]	813


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		LED, žlutá
		LED, zelená
		LED, červená
		LED, modrá
		LED, oranžová

Příslušenství		
Dodané položky		Montážní úhelník: 4
		Montážní hranolek pro drážky: 4
		matice


Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Přijímač

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m; při průřezu žil 0,34 mm²



Připojení



Bezpečnostní světelný závěs

OYA0760-40-4-20-P-1

Elektrické připojení - vysílač

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

